

**SFS 4 2C 30-70V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sicherungsklemmen und Bauelementereihenklemmen ermöglichen die Integration von Schutz- und Funktions-elementen direkt in die Klemmenleiste. Sicherungsklemmen sind mit Sicherungshaltern ausgestattet und schützen elektrische Stromkreise zuverlässig vor Überlast – ideal für den Einsatz in Steuer- und Verteilanlagen. Bau-elementereihenklemmen bieten die Möglichkeit, elektronische Komponenten wie Dioden, Widerstände oder LEDs direkt in die Verdrahtung zu integrieren. Dadurch lassen sich Schaltfunktionen und Signaltrennungen platzsparend und übersichtlich umsetzen. Beide Klemmenarten sorgen für erhöhte Sicherheit, einfache Wartung und eine kompakte, funktionsorientierte Installation.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Sicherungs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35 |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2941500000</a>   |
| Art         | SFS 4 2C 30-70V BK   |
| GTIN (EAN)  | 4099986710979  |
| VPE         | 50 ST  |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Zulassungen

## Zulassungen



UL File Number Search

[UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Tiefe        | 79.1 mm |
| Höhe         | 67.7 mm |
| Breite       | 6.1 mm  |
| Nettogewicht | 20.5 g  |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tiefe (inch)  | 3.1142 inch |
| Höhe (inch)   | 2.6653 inch |
| Breite (inch) | 0.2402 inch |

## Temperaturen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
|--------------------------------|--------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeines

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
| Tragschiene                          | TS 35  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | TS 35         |
| Normen        | IEC 60947-7-3 |

## Bemessungsdaten

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsquerschnitt                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 500 V             |
| Nennstrom                            | 6.3 A             |
| Normen                               | IEC 60947-7-3     |
| Bemessungsstoßspannung               | 4 kV              |
| Überspannungskategorie               | III               |

|  |         |
|--|---------|
| Bemessungsspannung                       | 250 V   |
| Bemessungsspannung DC                    | 70 V    |
| Strom bei max. Leiter                    | 6.3 A   |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ    |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1.02 mW |
| Verschmutzungsgrad                       | 3       |

## Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | TUEV24ATEX9191U   |
| Spannung max (ATEX)          | 70 V              |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> |
| Strom (IECEx)                | 6.3 A             |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (IECEx)        | IECEXTUR24.0071U  |
| Strom (ATEX)                  | 6.3 A             |
| Spannung max (IECEx)          | 70 V              |
| Leiterquerschnitt max (IECEx) | 6 mm <sup>2</sup> |

## Bemessungsdaten nach UL

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spannung Gr B (cURus)         | 300 V  |
| Leiterquerschnitt max (cURus) | 10 AWG |
| Leiterquerschnitt min (cURus) | 20 AWG |
| Spannung Gr C (cURus)         | 150 V  |
| Strom Gr D (cURus)            | 10 A   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Spannung Gr D (cURus)  | 300 V  |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
| Strom Gr B (cURus)     | 10 A   |
| Strom Gr C (cURus)     | 10 A   |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Lehrdorn nach 60 947-1   | A4                   | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12   |
| Anschlussrichtung  | oben                 | Abisolierlänge 12 mm  |
| Anschlussart 2   | SNAP IN              | Anschlussart SNAP IN  |
| Anzahl Anschlüsse  | 2                    | Klemmbereich, max. 6 mm <sup>2</sup>  |
| Klemmbereich, min.   | 0.75 mm <sup>2</sup> | Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                             | AWG 20               | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 4 mm <sup>2</sup>                           |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig                          | 0.75 mm <sup>2</sup> | AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.  |
| AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.                       |                      | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 4 mm <sup>2</sup> mit AEH DIN 46228/1, max. |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 6 mm <sup>2</sup> max.                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.                    | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 4 mm <sup>2</sup> max.                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.                    | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 6 mm <sup>2</sup> max.                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.                     | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig,0.75 mm <sup>2</sup> min.                 |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | SNAP IN |
|----------------------------------|---------|

**Systemkennwerte**

|                                 |      |                                  |       |
|---------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| Abschlussplatte erforderlich    | Ja   | Anzahl der Potentiale            | 1     |
| Anzahl der Etagen               | 1    | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2     |
| Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    | Etagen intern gebrückt           | Nein  |
| PE-Anschluss                    | Nein | Tragschiene                      | TS 35 |
| N-Funktion                      | Nein | PE-Funktion                      | Nein  |
| PEN-Funktion                    | Nein |                                  |       |

**Werkstoffdaten**

|                                |         |                            |       |
|--------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| Werkstoff                      | Wemid   | Isolierstoff               | Wemid |
| Farbe                          | schwarz | Farbe Betätigungsselemente | grün  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-O     |                            |       |

**weitere technische Daten**

|                |       |                 |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| mit Rastzapfen | Nein  | Offene Seiten   | rechts |
| rastbar        | Ja    | Befestigungsart | TS 35  |
| Einbauhinweis  | TS 35 | Montageart      | TS 35  |

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | VH 20/5/3.4                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse   |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/10                  | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528090000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/10 BK               | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/10 BL               | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528230000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/10 RD               | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/10 WT               | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/2                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/2 BK                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/2 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528040000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/2 RD                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460450000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/2 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 20, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 BK               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810850000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810860000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 20, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527940000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 3, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528080000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/30                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/30 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/30 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/32                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/4                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 4, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528120000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 41, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                       |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 BK               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 41,        |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                          |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 41, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                          |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528140000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/5 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/50                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528130000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528240000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/6                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 6, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528170000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 2, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528020000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 7, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528180000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/7 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831850000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 3, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528030000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528190000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831860000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528070000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528220000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Endwinkel**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkel bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | AEB 35 SC/1                | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1991920000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                    |
| VPE        | 50 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SC/1 BK             | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2475310000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                    |
| VPE        | 50 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0            | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661280000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661300000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661290000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |

**Abschlussplatten und Trennplatten**

Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserien abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | SEP 3C 4                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2874800000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 76.05 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja |
| GTIN (EAN) | 4064675649830              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |

## SFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Endwinkel



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | ZST 1                      | Ausfuehrung           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1269070000</a> | Zubehör, Sammelträger |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                       |
| VPE        | 25 ST                      |                       |

### Abschlussplatten und Trennplatten



Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | APP 2                      | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2489090000</a> | A-Reihe, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |                    |
| VPE        | 50 ST                      |                    |

### Sicherung



Als Zubehör für unser breites Produktpfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | G 20/0.25A/F               | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0430500000</a> | Feinsicherung, flink, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | G 20/0.50A/F               | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0430600000</a> | Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | G 20/1.00A/F               | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0430700000</a> | Feinsicherung, flink, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | G 20/2.00A/F               | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0430900000</a> | Feinsicherung, flink, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |

**Neutral**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/6 MC NE BL           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | Weidmueller, blau  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |
| Art        | DEK 5/6 MC NE GE           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, gelb  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |
| Art        | DEK 5/6 MC NE GN           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, grün  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/6 MC NE GR           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, grau  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |
| Art        | DEK 5/6 MC NE OR           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, orange  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |
| Art        | DEK 5/6 MC NE WS           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, weiß  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |

**Sonderdruck**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/6 MC SDR             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |  |
| Art        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |  |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Plus**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, weiß  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |

**Neutral**

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WS 10/6 M MC NE WS         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1818400000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2003780000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WS 10/6 MC M NE BL         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1069080000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | Weidmueller, Allen-Bradley, blau                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 MC M NE GE         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917430000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | Weidmueller, Allen-Bradley, gelb                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 MC M NE GN         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917420000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | Weidmueller, Allen-Bradley, grün                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 MC M NE RT         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1917440000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | Weidmueller, Allen-Bradley, rot                          |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 MC NE WS           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1828450000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046390000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 ST                     |  |

**Sonderdruck**

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007780000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 MC M SDR           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1818410000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 ST                     |  |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WS 10/6 MC SDR             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1828460000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 ST                     |  |
| Art        | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046330000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 120 ST                     |  |

**DEK 5/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | DEK 5/6 MM WS              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| VPE        | 600 ST                     |   |

**SFS 4 2C 30-70V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****WS 10/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | WS 10/6 MM WS              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2712140000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118749496              |   |
| VPE        | 600 ST                     |   |

**Prüfadapter und Prüfbuchsen**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1276300000</a> | Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm <sup>2</sup> , Anzahl Anschlüsse: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Polzahl: 1, Breite: 9 mm   |
| VPE        | 20 ST                      |  |