

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2964480000
Art	SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16
GTIN (EAN)	4099986768901
VPE	1 ST

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	10 g
--------------	------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	5	Codierung	A-codiert
Kontaktoberfläche	vergoldet	Anschlussart	Schraubanschluss
Gehäusebasismaterial	CuZn	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kontaktmaterial	CuZn	Nennspannung	50 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	≥ 200	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------


Technische Daten Allgemein

Polzahl	5	Codierung	A-codiert
Anschlussgewinde	M12 / M12	Kontaktoberfläche	vergoldet
O-Ring	Viton	Anschlussart	Schraubanschluss
Gehäusebasismaterial	CuZn	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kontaktmaterial	CuZn	Nennspannung	50 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	≥ 200	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C


Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


Maßzeichnung



Detailzeichnung



Polbild



Detailzeichnung

