



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	, Hülse x 5.3 mm, TPU, Farbe: gelb, transparent,
	Leiteraußendurchmesser: 8 - 16 mm
BestNr.	<u>2902820000</u>
Art	VT-TM 3/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005372
VPE	50 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	5.3 mm	Breite (inch)	0.2087 inch
Nettogewicht	1.71 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-3090 °C		
Umweltanforderungen			'
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahr	me	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	5.3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	gelb, transparen
Halogene	Nein	Werkstoff	TPU
Aufgedruckte Zeichen	ohne	empfohlene Industrien	Verkehrstechnik Maschinenbau
Einsatztemperaturbereich	-3090 °C		
Leiter- und Kabelmarkierer			
	<b>N</b> 1 ·		0 0
Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm	Leiteraußendurchmesser	8 - 16 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		,
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
FCL ACC 1F 0	27 20 11 02		

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Erstellungs-Datum 14.11.2025 01:10:54 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### **TM-I 30**



Prozesssicher: TM-I
TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine
Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in
transparente Hülsen vom Typ TM einschieben lässt. Die
Verwendung mit den transparenten Hülsen vom Typ CLI T
wird derzeit noch optimiert. Nachdem das Etikett platziert
wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle
ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten
Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil: In
einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen
effizient vorkonfektionieren.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 30 MM WS	Ausfuehrung
BestNr.	2005530000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390070	
VPE	2000 ST	
Art	TM-I 30 MM GE	Ausfuehrung
BestNr.	2005700000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390339	
VPE	2000 ST	
Art	TM-I 30 MM RT	Ausfuehrung
Art BestNr.	TM-I 30 MM RT 2005870000	Ausfuehrung TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot
		•
BestNr.	<u>2005870000</u>	•
BestNr. GTIN (EAN)	2005870000 4050118390384	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	2005870000 4050118390384 2000 ST	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	2005870000 4050118390384 2000 ST TM-I 30 MM BL	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot  Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	2005870000 4050118390384 2000 ST TM-I 30 MM BL 2005990000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot  Ausfuehrung

Katalogstand / Zeichnungen 4