

**PAC-M340-HE20-V8-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.  | 2908680010                          |
| Art        | <a href="#">PAC-M340-HE20-V8-1M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248424887                       |
| VPE        | 1 ST                                |

## PAC-M340-HE20-V8-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 394.52 g |
|--------------|----------|

## Allgemeine Daten

|                         |                                 |                       |                               |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Kabellänge              | 1 m                             | Geeignet für          | digitale Signale              |
| Werkstoff               | PVC                             | Kabel                 | Kabel LiYY                    |
| Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 20P | Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                       |
| Außendurchmesser        | 8,6 ± 1 mm                      | Anschluss SPS         | SCHNEIDER BMX FTB<br>2000 20P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup>            |                       |                               |

## Elektrische Daten

|                                     |                     |                          |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A                 | Hochspannungs Test       | 1 KV/1s   |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 | Widerstand               | ≤ 80 mΩ/m |
| Betriebsspannung                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität (Ader / Adern) | 300 pF/m  |

## Bemessungsdaten UL

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Gesamtstrom, max. | 3 A |
|-------------------|-----|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |