

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	2993490000
Art	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
VPE	1 ST

Technische Datenwww.weidmueller.com**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	37 mm
Höhe	85 mm
Breite	305 mm
Nettogewicht	808.72 g

Tiefe (inch)	1.4567 inch
Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite (inch)	12.0078 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Schneidwerkzeuge

Kupfer Sektorleitung	3 x 50 SM
Kupferkabel - feindrähtig, max.	300 mm ²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm ²
Aluminium Sektorleitung	4 x 50 SE
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	300 mm ²

Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	500 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel, max. Ø	40 mm
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	500 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	40 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01