

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	2993500000
Art	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
VPE	1 ST

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1.5748 inch
Höhe	110 mm	Höhe (inch)	4.3307 inch
Breite	345 mm	Breite (inch)	13.5826 inch
Nettogewicht	1205.6 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Schneidwerkzeuge

Kupfer Sektorleitung	4 x 70 SM	Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kupferkabel - feindrähtig, max.	400 mm ²	Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	400 mm ²	Kupferkabel, max. Ø	52 mm
Aluminium Sektorleitung	4 x 70 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	400 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	52 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		