

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Aufsteck-Stromwandler**

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Primärstrom: 300 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
Best.-Nr.	3008280000
Art	CMA-A30-300-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909533
VPE	1 ST
Hersteller	ENTES Elektronik

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	45 mm	Tiefe (inch)	1.7716 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch
Nettogewicht	250 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	--------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		

Elektrische Attribute

Genauigkeitsklasse	0,5	Sekundärstrom	0...1 A
Bürde	5 VA	Primärstrom	300 A

Technische Eigenschaften

Schutzart	IP20	Thermischer Nenndauerstrom Ithermisch	1,2 x Inenn
Nennfrequenz	50 / 60 Hz		

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	0,5	Isolationsspannung	3 kV / 1 min
--------------------	-----	--------------------	--------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

