


**VPU AC I F 3 275/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produkt-norm IEC61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz -und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Die Produktreihe VPU AC I F Serie zeichnen sich durch eine im Ableiter integrierte Sicherung aus. Diese Ableiter benötigen keine Absicherung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Überspannungsableiter, Niederspannung, Über <span style="color: orange;">spannungsschutz, TN-C</span> |
| Best.-Nr.   | <a href="#">3022890000</a>  |
| Art         | VPU AC I F 3 275/25   |
| GTIN (EAN)  | 4099986942172   |
| VPE         | 1 ST  |

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 86 mm  | Tiefe (inch)  | 3.3858 inch |
| Höhe         | 90 mm  | Höhe (inch)   | 3.5433 inch |
| Breite       | 108 mm | Breite (inch) | 4.252 inch  |
| Nettogewicht | 825 g  |               |             |

**Temperaturen**

|                 |                       |                    |                |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C        | Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
| Feuchtigkeit    | 5...95 % rel. Feuchte |                    |                |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Daten**

|                           |   |                                |                                       |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln | Ausführung                     | Überspannungsschutz                   |
| Bauform                   | Installationsgehäuse; 6 TE, Insta IP20        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                   |
| Farbe                     | schwarz, orange                               | Geeignet für                   | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
| Schutzart                 | IP20 im verbauten Zustand                     | Tragschiene                    | TS 35                                 |
| Einsatzhöhe               | ≤ 2000 m                                      |                                |                                       |

**Bemessungsdaten IEC / EN**

|                                     |                           |                                       |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Polzahl                             | 3                         | Meldekontakt                          | Nein                                  |
| Nennspannung (AC)                   | 230 V                     | Netzform                              | TN-C                                  |
| Spannungsart                        | AC                        | Temporäre Überspannung - TOV          | 442 V                                 |
| Ansprechzeit / Rückfallzeit         | <100 ns                   | Frequenzbereich, max.                 | 60 Hz                                 |
| Frequenzbereich, min.               | 50 Hz                     | Geeignet für                          | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
| Normen                              | IEC 61643-11, EN 61643-11 | Blitzprüfstrom limp(10/350 µs) (L-PE) | 25 kA                                 |
| Anforderungsklasse nach EN 61643-11 | T1, T2, T3                | Anforderungsklasse nach IEC 61643-11  | Typ I, Typ II, Typ III                |
| Höchste Dauerspannung, Uc (AC)      | 275 V                     | Netzspannung                          | 230 V / 400 V                         |
| Energetische Koordination (≤10 m)   | Typ I, Typ II, Typ III    | Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE       | 25 kA                                 |
| Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE   | 65 kA                     | Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)        | ≤ 1.9 kV                              |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR         | 100 kA                    | Folgestromlöschfähigkeit Ifi          | Technisch nicht vorhanden             |
| Integrierte Vorsicherung            | Ja                        |                                       |                                       |

**Isolationskoordination gemäß EN 50178**

|                        |     |                    |   |
|------------------------|-----|--------------------|---|
| Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
|------------------------|-----|--------------------|---|

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

|         |                 |           |                           |
|---------|-----------------|-----------|---------------------------|
| Polzahl | 3               | Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
| Farbe   | schwarz, orange |           |                           |

**Anschlussdaten**

|   |                     |   |                    |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Abisolierlänge                                | 18 mm               | Leiteranschlusstechnik                        | Schraubanschluss   |
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss            | 18 mm               | Anzugsdrehmoment, min.                        | 3 Nm               |
| Anzugsdrehmoment, max.                        | 4.5 Nm              | Klemmbereich, Bemessungsanschluss             | 16 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, min.                            | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, max.                            | 35 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.  | 35 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 35 mm <sup>2</sup> |

**Elektrische Daten**

|              |    |
|--------------|----|
| Spannungsart | AC |
|--------------|----|

**Garantie**


|          |         |
|----------|---------|
| Zeitraum | 5 Jahre |
|----------|---------|

**Wichtiger Hinweis**

|                |  |
|----------------|--|
| Produkthinweis | If F1 > 315A gG, then the integrated backup fuse always operates before F1 |
|----------------|--|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001457    | ETIM 9.0    | EC001457    |
| ETIM 10.0   | EC001457    | ECLASS 14.0 | 27-17-12-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-04 |             |             |

**Zeichnungen**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**VPU AC I F 3 275/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips**

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,  
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO  
8764-PH, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SDIK PH1 X 80              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749890000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingentiefe (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118897098              | 1  |
| VPE        | 1 ST                       |  |

**Schlitz-Schraubendreher**

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | SDIS 1.0X5.5X125           | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749850000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingentiefe (A): 125 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897050              | Klingentiefe (A): 1 mm  |
| VPE        | 1 ST                       |   |

**VPU AC I F 3 275/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.


Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |   |
| VPE        | 200 ST                     |   |

**VPU Sammelschiene****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art        | VPU AC FB 16-2             | Ausfuehrung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2904360000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4099986009769              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |
| Art        | VPU AC FB 16-3             | Ausfuehrung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2904370000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4099986009783              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |
| Art        | VPU AC FB 16-4             | Ausfuehrung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2904380000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4099986009790              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |
| Art        | VPU AC FB 16-6             | Ausfuehrung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2904390000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4099986009806              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |

**VPU AC I F 3 275/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art        | VPU AC FB 16-7             | Ausfuehrung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2904400000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4099986009813              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |

**Ersatzableiter**

Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Die Produktreihe VPU AC I F Serie zeichnen sich durch eine im Ableiter integrierte Sicherung aus. Diese Ableiter benötigen keine Absicherung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | VPU AC I F 0 275/25        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2859350000</a> | Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz,    |
| GTIN (EAN) | 4064675570578              | Einphasig, TN  |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | VPU AC I F 0 275/25 MP     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3056190000</a> | Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN |
| GTIN (EAN) | 4099987030458              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |

**VPU-Baureihe**

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

**VPU AC I F 3 275/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

| Art        | VPU LOCKING CLIP L         | Ausfuehrung |
|------------|----------------------------|-------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">2735070000</a> |             |
| GTIN (EAN) | 4050118816402              |             |
| VPE        | 10 ST                      |             |