

**KT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	<a href="#">2993490000</a>
Art	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
VPE	1 ST

## KT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1.4567 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite	305 mm	Breite (inch)	12.0078 inch
Nettogewicht	808.72 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Schneidwerkzeuge

Kupfer Sektorleitung	3 x 50 SM	Kupferkabel - feindrätig, max. (kcmil)	500 kcmil
Kupferkabel - feindrätig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel, max. Ø	40 mm
Aluminium Sektorleitung	4 x 50 SE	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (kcmil)	500 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	40 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		