

**KT 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	<a href="#">299350000</a>
Art	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
VPE	1 ST

## KT 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1.5748 inch
Höhe	110 mm	Höhe (inch)	4.3307 inch
Breite	345 mm	Breite (inch)	13.5826 inch
Nettogewicht	1205.6 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Schneidwerkzeuge

Kupfer Sektorleitung	4 x 70 SM	Kupferkabel - feindrätig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kupferkabel - feindrätig, max.	400 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	400 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel, max. Ø	52 mm
Aluminium Sektorleitung	4 x 70 SE	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	52 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		