

**SAIL-M12BG-2SD3.0UBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Sensorleitungen für den Einsatz in Ex-Applikationen mit eigensicheren Stromkreisen. Bitte beachten Sie die Herstellererklärung in den Produkt Downloads für weitere Informationen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 2, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3108000300</a>                                                                                                                  |
| Art        | SAIL-M12BG-2SD3.0UBL                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4099987808477                                                                                                                               |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                                        |

**SAIL-M12BG-2SD3.0UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 108 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allgemeine Technische Daten**

|                           |                |                      |                                                  |
|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Codierung                 | A-codiert      | Anschlussgewinde     | M12                                              |
| Kontaktoberfläche         | vergoldet      | LED                  | Nein                                             |
| Ausführung                | Buchse, gerade | Gehäusebasismaterial | PUR                                              |
| Isolationswiderstand      | 108 Ω          | Kontaktmaterial      | CuZn35PB2                                        |
| Nennspannung              | 60 V           | Nennstrom            | 4 A                                              |
| Schlüsselweite            | 12 mm          | Schutzart            | IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand |
| Steckzyklen               | ≥ 100          | Verschmutzungsgrad   | 3                                                |
| gebrückt                  | Nein           | Material Gewinding   | Messing, vernickelt                              |
| Temperaturbereich Gehäuse | -25...+85 °C   |                      |                                                  |

**Technische Daten Kabel**

|                                 |                       |                                 |                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge                      | 3 m                   | Mantelfarbe                     | blau                                                                     |
| Ölbeständigkeit                 | gemäß IEC 60811:404   | Schleppkettentauglichkeit       | Ja                                                                       |
| Aderquerschnitt                 | 0.34 mm <sup>2</sup>  | Anzahl der Adern                | 2                                                                        |
| Geschirmt                       | Ja                    | Halogene                        | Nein                                                                     |
| Isolation                       | PP                    | Zugfestigkeit                   | 15 N                                                                     |
| Isolationsspannung              | 500 V AC/750 V DC     | Beschleunigung                  | 5 m/s <sup>2</sup>                                                       |
| Biegeradius min., bewegt        | 10 x Kabeldurchmesser | Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser                                                     |
| Biegezyklen                     | 3 Mio                 | Flammwidrigkeit                 | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Geschwindigkeit                 | 3.33 m/s              | Mantelmaterial                  | PUR                                                                      |
| Beidraht-Querschnitt            | 0.25 mm <sup>2</sup>  | Kabelinduktivität               | <1 µH/m                                                                  |
| Kabellänge konfigurierbar       | Nein                  | LABS-frei                       | Ja                                                                       |
| Hydrolyse- und mikrobebeständig | Ja                    | Mantel nach UL AWM style        | 20549 (80 °C / 300 V)                                                    |
| Ader nach UL AWM style          | 10493 (80 °C / 300 V) | Hybridleitung                   | Nein                                                                     |
| Strahlenvernetzt                | Nein                  | Schweißfunkenbeständigkeit      | Nein                                                                     |
| Kabelkapazität                  | <200 pF/m             | Beidraht integriert             | Ja                                                                       |
| Farbcodierung                   | braun, blau           | Torsionsfestigkeit              | 360 °/m                                                                  |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -50...80 °C           | Schweißperlenfest               | Nein                                                                     |
| Temperaturbereich, bewegt       | -25...80 °C           | Torsionslänge                   | 1 m                                                                      |
| Mantelmaterial hygroskopisch    | Nein                  | Polzahl                         | 2                                                                        |

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

**SAIL-M12BG-2SD3.0UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**
**Elektrische Eigenschaften**

|                      |       |              |      |
|----------------------|-------|--------------|------|
| Isolationswiderstand | 108 Ω | Nennspannung | 60 V |
|----------------------|-------|--------------|------|

**Stecker links**

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker links | M12, A-codiert, Polzahl: 2,<br>Buchsenkontakt, gerade,<br>Stecker, geschirmt |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Stecker rechts**


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Stecker rechts | Freies Leiterende |
|----------------|-------------------|

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung




### Polbild



## Zeichnungen

### Schaltbild



### Das ideale Werkzeug: das Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12BG-2SD3.0UBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | KT 8                       | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002650000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                    |
| VPE        | 1 ST                       |                                    |

### Werkzeuge



Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | AM 12                      | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9030060000</a> | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                             |
| VPE        | 1 ST                       |                             |

### Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Das ideale Werkzeug für alle Fälle  
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

## SAIL-M12BG-2SD3.0UBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | SCREWTY-M12-DM             | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1900001000</a> | Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                                                     |
| VPE        | 1 ST                       |                                                     |
| Art        | SCREWTY SW12               | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2598970000</a> | Wechselklinge für Verschraubungswerkzeug            |
| GTIN (EAN) | 4050118781151              |                                                     |
| VPE        | 1 ST                       |                                                     |
| Art        | SAI-SCREWTY BOX            | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1939180000</a> | Verschraubungswerkzeug                              |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |                                                     |
| VPE        | 1 ST                       |                                                     |

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9203110000</a> | Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                                |
| VPE        | 1 ST                       |                                |

## SAIL-M12BG-2SD3.0UBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Art        | TM-I 18 MC NE WS           | Ausführung                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                                      |
| VPE        | 320 ST                     |                                                      |
| Art        | TM-I 18 MC NE GE           | Ausführung                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |                                                      |
| VPE        | 320 ST                     |                                                      |