

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Trend von IP20 zu IP67 bzw. von Schaltschränken zu schaltschranklosen Maschinen findet seinen Höhepunkt in IP67 I/O-Slaves. Bei diesen Plug & Play-Lösungen wird auf das Anschließen von Einzelleitern komplett verzichtet. Dadurch entsteht eine hohe Zeitersparnis, und Fehler beim Anschließen einzelner Leiter kommen nicht mehr vor. IP67 Busmodule sind heute die modernste und Kosten sparendste Lösung für den Anschluss von Sensoren und Aktoren.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3096630000
Art	SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2
GTIN (EAN)	4099987124768
VPE	1 ST

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Tiefe	155 mm	Tiefe (inch)	6.1024 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Länge	180 mm	Länge (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	999 g		

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Pocan, PBT	Schutzart	IP67
Zertifikat	CE, cULus	Masse	<200 g

Anschlüsse

Verbindung zum Subbus (SUB-IN)	1 x M8 Stecker 4-polig, A-kodiert	Verbindung zum Subbus (SUB-OUT)	1 x M8 Stecker 4-polig, A-kodiert
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Digitale Ausgänge

Potenzialtrennung zur Modulelektronik	keine	Ausgangsspannung Low	0 V DC
Schaltfrequenz Lampenlast	max. 8 Hz	Ausgangsspannung High	Versorgungsspannung abzgl. 0,7 V DC

Digitale Eingänge

Zulässige Eingangsspannung	-30 V ... +30 V (verpolungssicher)
----------------------------	---------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		