

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
|            |                                            |
| Best.-Nr.  | 3138090000                                 |
| Art        | <a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987365963                              |
| VPE        | 1 ST                                       |

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 10 mm   | Tiefe (inch)  | 0.3937 inch |
| Höhe         | 10 mm   | Höhe (inch)   | 0.3937 inch |
| Breite       | 800 mm  | Breite (inch) | 31.496 inch |
| Länge        | 1000 mm | Länge (inch)  | 39.37 inch  |
| Nettogewicht | 283 g   |               |             |

## Temperaturen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 50°C |
|--------------------|------------|

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |

## Allgemeine Technische Daten

|                     |            |                                                   |              |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Form des LED Moduls | Rechteckig | Lebensdauer                                       | 60.000 h     |
| Schutzart           | IP67       | Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | Not required |

## Anschlussdaten

|                  |      |
|------------------|------|
| Anschlussgewinde | ohne |
|------------------|------|

## Elektrische Daten

|              |          |          |       |
|--------------|----------|----------|-------|
| Nennspannung | ≤ 5 V DC | Leistung | 3.6 W |
| Dimmbar      | Ja       |          |       |

## Technische Daten Kabel

|                      |           |             |         |
|----------------------|-----------|-------------|---------|
| Kabel Material       | PUR       | Mantelfarbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | Aluminium | Kabellänge  | 5 m     |

## Werkstoffdaten


|                      |           |              |        |
|----------------------|-----------|--------------|--------|
| Gehäusebasismaterial | Aluminium | Vergussmasse | PUR V0 |
|----------------------|-----------|--------------|--------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000996    | ETIM 9.0    | EC000996    |
| ETIM 10.0   | EC000996    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |             |             |

## Zeichnungen

### Zeichnung



**Zubehör****M8 / M12 Befestigungsclip**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | SAI-M12-CLIP               | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1362750000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118164879              |            |
| VPE        | 10 ST                      |            |