

CB 250/4,8 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3155870000
Art	CB 250/4,8 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657129
VPE	100 ST

CB 250/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0 mm	Höhe	250 mm
Höhe (inch)	9.8425 inch	Breite	4.8 mm
Breite (inch)	0.189 inch	Nettogewicht	1.63 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Installationsmaterial

UV-beständig	Keine	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid 66	Zugfestigkeit	220 N
Bündeldurchmesser, max.	65 mm	Zugfestigkeit (Pound-force)	49 lbf
Bündeldurchmesser, min.	3 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		