

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

Leiterplattenklemmen für Single-Pair-Ethernet

Single-Pair-Ethernet ist eine Technologie, die zur Übertragung von Daten und Strom lediglich ein Leitungspaar benötigt.

Die daraus resultierenden Vorteile machen SPE nicht nur im Feldeinsatz zur bevorzugten Netzwerktechnik.

Vorteile von Single-Pair-Ethernet:

- Konsequent: Single-Pair-Ethernet ermöglicht eine einheitliche Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud
- Zukunftssicher: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und IIoT
- Flexibel: Reichweiten von bis zu 1.000 m und Übertragung von bis zu 1 Gbps ermöglichen den anwendungsübergreifenden Einsatz
- Innovativ: leichter, platzsparend und geringerer Installationsaufwand

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Tube
Best.-Nr.	3234510000
Art	SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL
GTIN (EAN)	4069166023052
VPE	100 ST
Verpackung	Tube

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	21.5 mm	Tiefe (inch)	0.8465 inch
Höhe	10.3 mm	Höhe (inch)	0.4055 inch
Höhe niedrigstbauend	10.3 mm	Breite	9 mm
Breite (inch)	0.3543 inch	Nettogewicht	1.64 g

Temperaturen

Verlegetemperatur	-40 °C ... 85 °C
-------------------	------------------

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	2250 V DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1000 V DC
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Nennspannung	72 V
PoE / PoE+	PoDL nach IEEE 802.3bu / cg		

Systemkennwerte

Polzahl	2	LED	Ja
Lötstiftlänge (l)	2.1 mm	Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss
Raster in Zoll (P)	0.071 "	Schirmmaterial	CuSn
Schirmung	Ja	Seitenabschluss, Eigenschaft	Rastflansch
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Anschlussart	Lötanschluss	Kategorie	CAT B (ISO/IEC 63171)
Produktfamilie	OMINMATE Data - Single Pair Ethernet	Raster in mm (P)	1.80 mm
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750
Ausführungsart	Buchsenleiste	Abgangswinkel	90°
Schirmoberfläche	verzinkt	Farbe LED rechts	grün / gelb
Schirm tabs	keine	Leistungs-Kategorie	CAT B (ISO/IEC 63171) 10/100/1000 MBit/s
Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten, Wellenlöten	Riegel-Option	oben
Lötstift-Abmessungen	oktogonal	Farbe LED links	grün / gelb

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 9T	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	CuMg	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Ni/Au	Schichtaufbau - Lötanschluss	2...4 µm Ni / ≥ 0.25 µm Au
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	85 °C

Verpackungen

Verpackung	Tube	VPE Länge	5.00 mm
VPE Breite	4.00 mm	VPE Höhe	3.00 mm

Wichtiger Hinweis

Hinweise

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		