

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3138100000
Art	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X
GTIN (EAN)	4099987365970
VPE	1 ST

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0.3937 inch
Breite	600 mm	Breite (inch)	23.622 inch
Länge	1000 mm	Länge (inch)	39.37 inch
Nettogewicht	254 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 50°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Allgemeine Technische Daten

Form des LED Moduls	Rechteckig	Lebensdauer	60.000 h
Schutzart	IP67	Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012)	Not required

Anschlussdaten

Anschlussgewinde	ohne
------------------	------

Elektrische Daten

Nennspannung	≤ 5 V DC	Leistung	3.7 W
Dimmbar	Ja		

Technische Daten Kabel

Kabel Material	PUR	Mantelfarbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Aluminium	Kabellänge	5 m

Werkstoffdaten


Gehäusebasismaterial	Aluminium	Vergussmasse	PUR V0
----------------------	-----------	--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Zeichnungen

Zeichnung



Zubehör**M8 / M12 Befestigungsclip**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M12-CLIP	Ausführung
Best.-Nr.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
VPE	10 ST	