

HDC 24B COVER ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Möglichkeit in der Zone 2 Leitungen zu trennen, die den folgenden Zulassungen nach ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc bzw. IECEX: Ex ec IIC T6 Gc folgen, vereinfacht die Installation, den Service und ermöglicht eine bessere Vorbereitung. Die hier angebotenen und zugelassenen Steckverbinder müssen dabei immer komplett mit den dazugehörigen zugelassenen Gehäusen und Einsätzen verwendet werden und dürfen nur ohne Last getrennt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP55, Deckel für Gehäuseunterteile, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: none |
| Best.-Nr. | 3140080000 |
| Art | HDC 24B COVER ATEX |
| GTIN (EAN) | 4099987382441 |
| VPE | 1 ST |

HDC 24B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 191 mm | Tiefe (inch) | 7.5197 inch |
| Höhe | 31 mm | Höhe (inch) | 1.2205 inch |
| Breite | 58 mm | Breite (inch) | 2.2835 inch |
| Nettogewicht | 180.3 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 °C...40 °C | Grenztemperatur | -20 °C ... 80 °C |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 58 mm |
|--------|-------|

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 6.5 Nm | Ausführung Gehäuse | Deckel für Gehäuseunterteile |
| Baugröße | 8 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Farbe | grau | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | sonstige | Typ | Deckel |
| Halogenfrei | false | EMV Gehäuse | Ja |
| BG | 8 | Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl |
| Schutzart | IP55 | | |

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Zertifikat-Nr. (IECEX) | TUEV24ATEX9197X | Zertifikat-Nr. (ATEX) | IECEXTUR24.0077X |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|

Ausführung

| | | | |
|----------|---|------------|----------|
| Baugröße | 8 | Oberfläche | sonstige |
| BG | 8 | | |

Klassifikationen


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com



HDC 24B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Baugröße 8 (24B)



Die Möglichkeit in der Zone 2 Leitungen zu trennen, die den folgenden Zulassungen nach ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc bzw. IECEX: Ex ec IIC T6 Gc folgen, vereinfacht die Installation, den Service und ermöglicht eine bessere Vorbereitung. Die hier angebotenen und zugelassenen Steckverbinder müssen dabei immer komplett mit den dazugehörigen zugelassenen Gehäusen und Einsätzen verwendet werden und dürfen nur ohne Last getrennt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B AS ATEX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 3139930000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP55, Anbaugehäuse, |
| GTIN (EAN) | 4099987382298 | Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: none |
| VPE | 1 ST | |
| Art | HDC 24B SS 1M40G ATEX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 3139880000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP55, Sockelgehäuse, |
| GTIN (EAN) | 4099987382243 | Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 40 |
| VPE | 1 ST | |
| Art | HDC 24B SS 2M40G ATEX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 3139890000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP55, Sockelgehäuse, |
| GTIN (EAN) | 4099987382250 | Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 40 |
| VPE | 1 ST | |