

IE-C6NO8LW0002S40S40-WC-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte Leitungen mit 2x RJ45 in IP20, geeignet für Smart Metering Anwendungen, Cat.6 Microline - extra dünn (AWG30), ungeschirmt, für enge Platzverhältnisse, weitere Farben auf Anfrage

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Patchkabel Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , gerade, 6 kV
Best.-Nr.	3195150002
Art	IE-C6NO8LW0002S40S40-WC-K6KV
VPE	

IE-C6NO8LW0002S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	0.2 m	Länge (inch)	7.874 inch
-------	-------	--------------	------------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at
------------------------------	-----	------------	--------------------

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Elektrische Eigenschaften Kabel

Bemessungsstoßspannung	6 kV	Kategorie	Cat. 6
------------------------	------	-----------	--------

Kabelaufbau

Mantelfarbe	weiß	Querschnitt	4x2xAWG30/7
Schirmung	U/UTP	Anzahl der Adern	8
Isolation	PE	Manteldurchmesser, max.	3.3 mm
Manteldurchmesser, min.	2.9 mm	Werkstoff Mantel	LSZH
Farbcodierung	weiß / blau, weiß / orange, weiß / grün, weiß / braun		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Ölbeständigkeit	No	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Flammwidrigkeit	No

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0002S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

