


CH-J655-DXD-00.15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Basiszähler, Gateway, Steuerbox und Überspannungsschutzgerät werden mit vorkonfektionierten Kabelsätzen als Punkt zu Punkt- oder als Y-Konfektion verbunden. Weidmüller bietet hierfür die passenden Lösungen, normkonform zu FNN und DIN-VDE 0603. Energieleitungen mit 6kV Stoßspannungsfestigkeit runden das vielseitige Portfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 im verbauten Zustand, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
Best.-Nr.	3202760015
Art	CH-J655-DXD-00.15
GTIN (EAN)	4099987992718
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	150 mm	Länge (inch)	5.9055 inch
Durchmesser	1.65 mm	Nettogewicht	14 g

Allgemeine Technische Daten

Polzahl	2	Stifanordnung	1:1, Adern durchnummeriert
Anwendungsbereich	Innenbereich	Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennspannung	24 V	Nennstrom	9 A
Normen	DIN VDE 0603-100	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	3

Technische Daten Kabel

Kabellänge	0.15 m	Leitungstyp	Li9YH 1 x 0,75
Mantelfarbe	blau	Ölbeständigkeit	No
Aderquerschnitt	0.75 mm ²	Anzahl der Adern	2
Geschirmt	Nein	Halogene	halogenfrei
Isolation	PP	Temperaturbereich, bewegt, max.	90 °C
Temperaturbereich, bewegt, min.	-25 °C	Temperaturbereich, fest verlegt, max.	90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt, min.	-25 °C	Kabel Material	Polyolefin
Biegeradius min., bewegt	15 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., fest verlegt	8 x Kabeldurchmesser
Leitungslänge Strang 2	0.15 m	Leitungslänge Strang 1	0.15 m

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Zeichnungen

