SOLAR SMS SLAVE 8IN50A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PV Solar String Monitoring System (PV SMS)

Das PV Solar String Monitoring System ist ein neues Bauteil das zur Überwachung von Strömen und Spannungen auf String ebene in einem Generatoranschlusskasten entwickelt wurde.

Dieses neue Produkt ist in der Lage bis zu 32 Strings und pro String bis zu 50 A zu messen.

Es kann direkt vom PV-Feld versorgt werden während es verlässliche Informationen und Daten liefert.

Um ein möglichst flexibles Design zu haben welches die Anforderungen jedes Kunden erfüllen kann wurde das Solar String Monitoring System (Solar SMS) modulares System entwickelt.

Dieses besteht aus:

- Dem Master Module beinhaltet die Stromversorgung und die Kommunikationsinfrastruktur (RS-485) um die Datenerfassung der Sensoren zu Koordinieren.
- Den Slave Modulen welche die Stromdaten mittels Hallsensoren erfassen. Diese Module tragen 8 oder 12 Sensoren für jeweils bis zu 25 A oder 50 A.

Solar SMS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Photovoltaik, Stromüberwachung, 8 Kanal, Strom- überwachung, Überwachungsbausteine, Versor- gung 24 V DC
BestNr.	<u>4000003982</u>
Art	SOLAR SMS SLAVE 8IN50A
GTIN (EAN)	8430243432382
VPE	1 ST

Katalogstand / Zeichnungen 1



SOLAR SMS SLAVE 8IN50A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewichte	<u> </u>		
abiliessungen und Gewichte			
- iefe	188.8 mm	Tiefe (inch)	7.4331 inch
Höhe	43.5 mm	Höhe (inch)	1.7126 inch
Breite	45 mm	Breite (inch)	1.7716 inch
Vettogewicht	181 g		
Temperaturen			
Datwi alaata waxa ayatu w	25 °C 70 °C	Deve were horses hot a many a vestion main	-25 °C
Betriebstemperatur Dauergebrauchstemperatur, max.	-25 °C70 °C 70 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 C
	70 0		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ pekannt)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	9f0771a9-8aff-4670-ab97-f	53e47dde174	
Technische Daten			
Normen	ETSI EN 300 220-1	Verschmutzungsgrad	2
	V3.1.1:2017, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019, ETSI EN 301 489-3 V2.1.2:2021, EN 61326-1: 2013, EN 62311:2020, EN 62109-1:2010		
Versorgungsspannung	24 V DC bereitgestellt vom SOLAR SMS MASTER oder SOLAR SMS MASTER LORA	Kommunikation	MODBUS RS485 RTU
Vennspannung	24 V DC	Strommessung	Halleffektsensor
Maximaler Ablesefehler	± 1 % (vom vollen Skalenwert)	Maximalstrom pro String	50 A DC (-25+70 °C)
Höhenlage	≤ 2000 m	Maximale Anzahl an Strings	8
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-04-90	ECLASS 10.0	22-57-92-99
ECLASS 11.0	22-57-04-90	ECLASS 10.0	22-57-04-90
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92	E0E100 17.0	22 07 02 02

Erstellungs-Datum 25.11.2025 08:32:26 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen