Datenblatt

# PAC-CMLX-SD25-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
| Best.-Nr. | 7789028050 |
| Art | PAC-CMLX-SD25-V0-5M |
| GTIN (EAN) | 4050118086768 |
| VPE | 1 ST |

# Datenblatt

## PAC-CMLX-SD25-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1060 g |

### Temperaturen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Allgemeine Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellänge | 5 m | Geeignet für | analoge Signale |
| Werkstoff | PVC | Kabel | Kabel LiYCY |
| Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 25P | Anzahl der Pole, min. | 25 Pole |
| Außendurchmesser | 10,15 ± 1 mm | Anschluss SPS | ROCKWELL 2xCOMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | | |

### Elektrische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtstrom, max. | 3 A | Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A | Nennspannung | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Widerstand | ≤ 80 mΩ/m | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |