

## PAC-TWDO-HE20-V0-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
BestNr.	7789326025
Art	PAC-TWDO-HE20-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986630437
VPE	1 ST

Katalogstand / Zeichnungen



## PAC-TWDO-HE20-V0-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Konform		
•		
546 g		
-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C
Konform		
Keine SVHC über 0,1 Gew%		
2.5 m	Geeignet für	digitale Signale
PVC	Kabel	Kabel LiYY
2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P	Anzahl der Pole, min.	20 Pole
8,6 ± 1 mm	Anschluss SPS	FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P
0.25 mm <sup>2</sup>		
2 /	Hachenannunga Teet	1 KV/1s
		≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
	:	300 pF/m
300 pF/m	Rapazitat Adei / Adeiii	300 βι/ιιι
EC000227	ETIM 7 O	EC000237
		EC000237
		27-24-22-20
		27-24-22-20
		27-24-22-20
	_	27-24-22-20
27-24-22-20		2, 2, 22 20
	546 g  -1060 °C  Konform  Keine SVHC über 0,1 Gew  2.5 m  PVC  2X CONECTOR CABLE  PLANO HE10 20P  8,6 ± 1 mm  0.25 mm²  3 A  1 A  ≤ 80 mΩ/m  300 pF/m  EC000237  EC000237  EC000237  27-24-22-20  27-24-22-20  27-24-22-20	Section   Sec

Katalogstand / Zeichnungen