

PAC-S300-HESD-VO-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektionierte Kabel, PAC, Kabel LiYY, Kabel LiCY, 0,25 mm ²
Best.-Nr.	7789223020
Art	PAC-S300-HESD-VO-2M
GTIN (EAN)	8430243964883
VPE	1 ST

PAC-S300-HESD-V0-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	680 g
--------------	-------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10...60 °C	Betriebstemperatur	-10...50
-----------------	-------------	--------------------	----------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Allgemeine Daten

Kabellänge	2 m
------------	-----

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P
-------------------------	--

Außendurchmesser	8,6 ± 1 mm // 10,15 ± 1 mm
------------------	-------------------------------

Leiterquerschnitt	0.25 mm ²
-------------------	----------------------

Geeignet für	analoge Signale
--------------	-----------------

Kabel	Kabel LiYY, Kabel LiYCY
-------	-------------------------

Anzahl der Pole, min.	20 Pole, 25 Pole
-----------------------	------------------

Anschluss SPS	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P
---------------	--

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A
-------------------	-----

Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A
-------------------------------------	-----

Widerstand	≤ 80 mΩ/m
------------	-----------

Kapazität Ader / Schirm	300 pF/m
-------------------------	----------

Hochspannungs Test	1 KV/1s // 1KV/1s
--------------------	-------------------

Nennspannung	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
--------------	-------------------

Kapazität Ader / Adern	300 pF/m
------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECCLASS 15.0	27-24-22-20
--------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECCLASS 14.0	27-24-22-20
--------------	-------------