

**PAC-MIMQ-HE20-V2-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7789708005</a>                                       |
| Art        | PAC-MIMQ-HE20-V2-0M5                                             |
| GTIN (EAN) | 4099986632868                                                    |
| VPE        | 1 ST                                                             |

## PAC-MIMQ-HE20-V2-0M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 146 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                    |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Daten

|                   |                      |                         |                                  |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Kabellänge        | 0.5 m                | Werkstoff               | PVC                              |
| Kabel             | Kabel LiYY           | Anschluss Schnittstelle | 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P |
| Außendurchmesser  | 8,6 ± 1 mm           | Anschluss SPS           | FCN CONNECTOR 40P                |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm <sup>2</sup> |                         |                                  |

## Elektrische Daten

|                        |                   |                                     |          |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| Gesamtstrom, max.      | 3 A               | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A      |
| Nennspannung           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Widerstand                          | ≤ 80mΩ/m |
| Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m          |                                     |          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |