Datenblatt

PAC-MFX3-HE10-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Mithilfe dieses Verkabelungssystems für die wichtigsten Siemens Ein-/Ausgangskarten S7-300 und S7-400 ist der Anwender in der Lage, ein Byte-Verbindungssystem sowohl für die digitalen Ein- als auch Ausgänge zu gestalten. Das System besteht aus:

- Kabel mit Frontadapter für die SPS und Standard-Flachleitungssteckverbinder für die Schnittstelle.
- Passive Schnittstelle oder pro Relais im Byte-Modus (gemeinsame Versorgung in Gruppen von 8 Signalen).
- Wesentliche Systemvorteile:
- Kürzere Projektierungs-, Plan- und Inbetriebnahmezeiten.
- Zeiteinsparung bei der Montage.
- Platzeinsparung.
- Beseitigung von Verkabelungsfehlern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.	7789792015
Art	PAC-MFX3-HE10-V1-1M5
GTIN (EAN)	4032248110117
VPE	1 ST

PAC-MFX3-HE10-V1-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	179 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-10...60 °C	Betriebstemperatur	-10...50

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Kabellänge	1.5 m	Geeignet für	digitale Signale
Werkstoff	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Anschluss Schnittstelle	2X HE10 10P	Anzahl der Pole, min.	10 Pole
Außendurchmesser	7 ± 1 mm	Anschluss SPS	HE10 20P
Leiterquerschnitt	0.25 mm²		

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Hochspannungs Test	1 KV/1s
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A	Nennspannung	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Widerstand	≤ 80 mΩ/m		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		