

## PAC-XIOC-RV24-V0-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25	
	mm²	
BestNr.	<u>7789864100</u>	
Art	PAC-XIOC-RV24-V0-10M	
GTIN (EAN)	4099986636064	
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



## PAC-XIOC-RV24-V0-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen				
Konform				
•				
1410 g				
-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C		
6c				
Lead 7439-92-1				
4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d				
		digitale Signale		
		Kabel LiYY		
MALE MALE	Anzahl der Pole, min.	24 Pole		
Moeller XIOC	Leiterquerschnitt	0.25 mm <sup>2</sup>		
		1 KV/1s		
		≤ 80 mΩ/m		
300 pF/m	Kapazität Ader / Schirm	300 pF/m		
		,		
F0000007	ETINA 7.0	5000007		
		EC000237		
		EC000237		
		27-24-22-20		
27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20 27-24-22-20		
/ I-/4-//-/U	LULAGO 12.U	Z1-Z4-ZZ-ZU		
27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20		
	-1060 °C  Konform mit Ausnahme 6c  Lead 7439-92-1 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24  10 m PVC  WEIDMUELLER RSV 24P MALE  Moeller XIOC  3 A 1 A 300 pF/m  EC000237 EC000237 EC000237 27-24-22-20	1410 g		

Katalogstand / Zeichnungen