

PAC-MIMQ-HE20-V1-0M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²	
BestNr.	<u>7789683005</u>	
Art	PAC-MIMQ-HE20-V1-0M5	
GTIN (EAN)	4099986638457	
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



PAC-MIMQ-HE20-V1-0M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Konform			
hte			
146 g			
		1	
-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C	
,	·	,	
Keine SVHC über 0,1 Ge	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
-			
0.5 m	Werkstoff	PVC	
Kabel LiYY	Anschluss Schnittstelle	2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P	
8,6 ± 1 mm	Anschluss SPS	FCN CONNECTOR 40F	
0.25 mm ²			
3 A	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A	
		≤ 80mΩ/m	
300 pF/m	Kapazität Ader / Schirm	300 pF/m	
		EC000237	
		EC000237	
		27-24-22-20	
		27-24-22-20	
		27-24-22-20	
	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
	Konform Keine SVHC über 0,1 Ge 0.5 m Kabel LiYY 8,6 ± 1 mm 0.25 mm²	-1060 °C Betriebstemperatur Konform Keine SVHC über 0,1 Gew%	

Katalogstand / Zeichnungen