

## CB 500/12,5 NC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Kabelbinder, 12,5 x 500 mm, Polyamid 66, 1080 N |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7940006078</a>                      |
| Art        | CB 500/12,5 NC                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248520299                                   |
| VPE        | 500 ST  |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Konform                     |
| UL File Number Search | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E317499                     |

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 1.95 mm | Tiefe (inch)  | 0.0768 inch |
| Höhe         | 500 mm  | Höhe (inch)   | 19.685 inch |
| Breite       | 12.5 mm | Breite (inch) | 0.4921 inch |
| Nettogewicht | 14.2 g  |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...85 °C |
|--------------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Installationsmaterial

|                                |         |                                |             |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| UV-beständig                   | Keine   | Wieder zu öffnen               | Nein        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2     | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C  | Halogene                       | Nein        |
| Kabeldurchmesser, max.         | 143 mm  | Werkstoff                      | Polyamid 66 |
| Zugfestigkeit                  | 1080 N  | Bündeldurchmesser, max.        | 143 mm      |
| Zugfestigkeit (Pound-force)    | 243 lbf | Bündeldurchmesser, min.        | 30 mm       |

### Wichtiger Hinweis

|               |  |
|---------------|--|
| Produktinweis | Anzahl der Beutel im Karton (Stück): 10<br>Anzahl der Artikel im Beutel (Stück): 50<br>Eine Liefereinheit entspricht einer Kartonmenge und es kann nur ein Vielfaches der Liefereinheit bestellt werden. |
|---------------|--|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

**Zeichnungen**

