

**PAC-UNIV-HE40-FD1-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung.

SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7789808020</a>                                       |
| Art        | PAC-UNIV-HE40-FD1-2M                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248217656                                                    |
| VPE        | 1 ST                                                             |

## PAC-UNIV-HE40-FD1-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 408 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                    |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Daten

|                         |                      |                       |                  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Kabellänge              | 2 m                  | Geeignet für          | digitale Signale |
| Werkstoff               | PVC                  | Kabel                 | Kabel LiYY       |
| Anschluss Schnittstelle | HE10 40P             | Anzahl der Pole, min. | 40 Pole          |
| Außendurchmesser        | 11,7 ± 1 mm          | Anschluss SPS         | HE10 40P         |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                  |

## Elektrische Daten

|                                     |           |                    |                     |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A       | Hochspannungs Test | 1 KV/1s             |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A       | Nennspannung       | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Widerstand                          | ≤ 80 mΩ/m |                    |                     |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |