

PAC-M258-HE20-V0-0M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
BestNr.	<u>7789840005</u>
Art	PAC-M258-HE20-V0-0M5
GTIN (EAN)	4099986634992
VPE	1 ST

Katalogstand / Zeichnungen 1



PAC-M258-HE20-V0-0M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Konform		
89 g		
-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C
Vantaum		
Keine SVHC über 0,1 Gew%		
		digitale Signale
		Kabel LiYY
FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P	Anzahl der Pole, min.	20 Pole
Schneider TM5ACTB12 12P	Leiterquerschnitt	0.25 mm ²
2 ^	Hachenannunga Taat	1 KV/1s
		≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
		300 pF/m
300 pF/m	rapazitat Audi / Audili	300 pi / iii
EC000227	ETIM 7.0	EC000227
		EC000237
		EC000237 27-24-22-20
		27-24-22-20
		27-24-22-20
		27-24-22-20
Z1-Z4-ZZ-ZU	LULA33 14.U	Z1-Z4-ZZ-ZU
	89 g -1060 °C Konform Keine SVHC über 0,1 Gew 0.5 m PVC FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Schneider TM5ACTB12 12P 3 A 1 A ≤ 80 mΩ/m	Setriebstemperatur

Katalogstand / Zeichnungen