

**PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Best.-Nr.  | 7789842015                            |
| Art        | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635142                         |
| VPE        | 1 ST                                  |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 363 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

## Allgemeine Daten

|                       |                            |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Kabellänge            | 1.5 m                      | Geeignet für      | digitale Signale     |
| Werkstoff             | PVC                        | Kabel             | Kabel LiYY           |
| Anzahl der Pole, min. | 36 Pole                    | Außendurchmesser  | 11,2 ± 1 mm          |
| Anschluss SPS         | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | Leiterquerschnitt | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Elektrische Daten

|                   |           |                    |                       |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Gesamtstrom, max. | 0.125 A   | Hochspannungs Test | 1 KV/1s               |
| Widerstand        | ≤ 80 mΩ/m | Betriebsspannung   | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

## Bemessungsdaten UL

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gesamtstrom, max. | 0.125 A |
|-------------------|---------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |