

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe.

Die Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Erhältlich in 15 Größen und 3 Standardtiefen
- Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
- Kompressionsschutz der Dichtung
- Vollständig abnehmbare Vorhängeschlossvorrichtung
- Deckelverschluss außerhalb des Dichtungsbereichs
- Verbesserte Temperaturperformance
- IP Schutz von IP66/IP67
- Vollständig abnehmbarer Deckel ohne Werkzeug
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Angeschweißte Montagefüße
- Internationale Zulassungen

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 760 mm, Breite: 620 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber |
| Best.-Nr.   | <a href="#">8000108868</a>   |
| Art         | KTB MH 766215 S4E1   |
| GTIN (EAN)  | 4099986758087  |
| VPE         | 1 ST   |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |              |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 150 mm     | Tiefe (inch)  | 5.9055 inch  |
| Höhe         | 760 mm     | Höhe (inch)   | 29.9212 inch |
| Breite       | 620 mm     | Breite (inch) | 24.4094 inch |
| Nettogewicht | 27075.67 g |               |              |

**Temperaturen**

|                    |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|
| Betriebstemperatur | -60 °C...135 °C | Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) | Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt. |
|--------------------|-----------------|--|--|

**Umweltanforderungen**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                   | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                      | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

**Allgemeine Angaben**

|                          |   |                            |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| Materialstärke Deckel    | 1.5 mm  | Materialstärke Flansch     | 3 mm  |
| Materialstärke Gehäuse   | 1.5 mm  | Silikone                   | Ja  |
| Betriebstemperatur, max. | 135 °C  | Betriebstemperatur, min.   | -60 °C  |
| Deckelbefestigung        | 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10  | Normen                     | DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Oberfläche               | elektropoliert  | Schlagfestigkeit           | 10 J Standardversion, 7 Joule nach IEC 60079-0  |
| Schutzart                | IP66, IP67  | Werkstoff                  | Edelstahl 1.4404 (316 L)  |
| Dichtungsmaterial        | Silikon   | Drehmoment Deckelschrauben | 2.5 Nm  |
| Gehäusebefestigung       | 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße) | Hinweis: Schutzart         | Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.  |
| Schutzart (UL)           | Type 3, Type 4X, Type 12  | Anzahl Deckelschrauben     | 6   |
| Flanschplatten           | unten   | Öffnungswinkel Deckel      | 130.00 °  |
| Flanschplatte            | Ja  | Deckel                     | Ja  |
| Position PE Bolzen       | Gehäuseseite C  |                            |   |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Bestückung horizontal**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x49  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x42 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x101 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x83  | WDU 6 / ZDU 6   | 5x62 |

**Bestückung vertikal**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x64  | WDU 16 / ZDU 16 | 3x53 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x128 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x107 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x80 |

**Erdung Gehäuse**

|                       |  |                       |   |
|-----------------------|--|-----------------------|---|
| Erdung Gehäuse Deckel | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel | Erdung Gehäuse extern | durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil |
| Erdung Gehäuse intern | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel |                       |   |

**Verschraubungen links**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 6  | M75 | 0  |
| M12 | 90 | M50 | 8  |
| M16 | 66 | M32 | 12 |
| M25 | 32 | M20 | 36 |
| M40 | 10 |     |    |

**Verschraubungen oben / unten**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 34 | M12 | 84 |
| M63 | 5  | M40 | 9  |
| M32 | 11 | M25 | 28 |
| M50 | 7  | M75 | 0  |
| M16 | 63 |     |    |

**Verschraubungen rechts**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 32 | M63 | 6  |
| M75 | 0  | M16 | 66 |
| M40 | 10 | M50 | 8  |
| M32 | 12 | M20 | 36 |
| M12 | 90 |     |    |

**Zertifikatsnummern Gehäuse**

|                                      |                             |                                      |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.           | E223792                     | Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)  | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.           | E243298                     | Zertifikat-Nr. UL 508A               | E223801                   |
| Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)  | DE PS261X 160309 001SS06    | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)    | E223792                   |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) | LMP 21.0016U                | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)  | IBExU14ATEX1050           |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U           | Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0017               |
| Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) | IECEXIBE14.0013             | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)   | IECEx IBE 14.0004U        |
| Zulassungsumgebung                   | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus |                                      |                           |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Flanschplatten ohne Erdungsbolzen**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP XX6215 AB S4 3MM    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000112991</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 614 mm,      |
| GTIN (EAN) | 409998679932               | Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber                     |

**Flanschplatten mit Erdungsbolzen**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP XX6215 AB S4 PE     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000114895</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 614 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4099986797345              | Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber                     |

**Flanschplatten aus Edelstahl – 6mm**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP XX6215 AB S4 6MM    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000114146</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 614 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4099986804852              | Breite: 117 mm, Tiefe: 6 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber                     |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**760 x 620 mm**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Montageplatten**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB MOPL 7662 MSZN         | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000110201</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 707 mm, Breite: 559 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber                  |
| GTIN (EAN) | 4099986786073              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | KTB MOPL 7662 MSZN H       | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000115920</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 702 mm, Breite: 557.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber                |
| GTIN (EAN) | 4099986783089              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | KTB MOPL 7662 S2N H        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000115909</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 707 mm, Breite: 557.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
| GTIN (EAN) | 4099986782983              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |

**Typenschildhalter**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Typenschildhalter**

Variously designed nameplate holders are available for clearly visible fastening of necessary and additional nameplates.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 70 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              |  |
| VPE        | 1 ST                       | 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber   |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Montagematerial**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Befestigungsmaterialsets**

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SD FIXING SET              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Identifikationsschild-Befestigungsset,  |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | Höhe: 12 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 16.4 mm, Werkstoff: rostfrei    |
| VPE        | 1 ST                       | Stahl, unbehandelt, silber   |
| Art        | TPSD FIXING SET KTB        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschild-Befestigungsset, Werkstoff: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | Edelstahl, unbehandelt, silber                                     |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**Erdungsbolzen**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Erdungsbolzen**

Erdungsbolzen zum Austausch als komplettes Bauteil in zwei Varianten, Messing und Edelstahl.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              | Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Messing, unbehandelt,  |
| VPE        | 1 ST                       | silber   |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE        | 1 ST                       | unbehandelt, silber   |

**TS 20**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Tragschienen**

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | TS20/CX10 ST ZN 7662 HOR   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000117056</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, mit Langloch, Höhe: 20 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4099986829954              | Breite: 566 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, silber |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | TS20/CX10 ST ZN 7662 VER   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000117043</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, gerade, Höhe: 20 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4099986829855              | 708 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, silber         |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**Tiefe 15 mm**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Tragschienen**

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | TS35X15 ST KTB7662 HOR     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116376</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35      |
| GTIN (EAN) | 4099986820845              | mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 ST                      | passiviert, silber   |
| Art        | TS35X15 ST KTB7662 VER     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116358</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35      |
| GTIN (EAN) | 4099986820746              | mm, Breite: 691 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 ST                      | passiviert, silber   |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tiefe 7,5 mm**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Tragschienen**

Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | TS35X7.5 ST KTB7662 HOR    | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116116</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35       |
| GTIN (EAN) | 4099986820647              | mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 7.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 ST                      | passiviert, silber  |
| Art        | TS35X7.5 ST KTB7662 VER    | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116106</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35       |
| GTIN (EAN) | 4099986820531              | mm, Breite: 691 mm, Tiefe: 7.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 ST                      | passiviert, silber  |

**Montageplatten**

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE        | 1 ST                       | passiviert, silber  |

**KTB MH 766215 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Montagematerial**

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Befestigungsmaterialsets**

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |   |
| VPE        | 50 ST                      |   |