

CB 300/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 7.5 x 300 mm, Polyamid 66, 540 N
Best.-Nr.	7940006068
Art	CB 300/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520213
VPE	2000 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E317499

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1.7 mm	Tiefe (inch)	0.0669 inch
Höhe	300 mm	Höhe (inch)	11.811 inch
Breite	7.5 mm	Breite (inch)	0.2953 inch
Nettogewicht	4.3 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...85 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Installationsmaterial

UV-beständig	Keine	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	80 mm	Werkstoff	Polyamid 66
Zugfestigkeit	540 N	Bündeldurchmesser, max.	80 mm
Zugfestigkeit (Pound-force)	121 lbf	Bündeldurchmesser, min.	4 mm

Wichtiger Hinweis

Produktthinweis	Anzahl der Beutel im Karton (Stück): 20 Anzahl der Artikel im Beutel (Stück): 100 Eine Liefereinheit entspricht einer Kartonmenge und es kann nur ein Vielfaches der Liefereinheit bestellt werden.
-----------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Zeichnungen

