

## CB 1000/12,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 12,5 x 1000 mm, Polyamid 66, 1080 N
Best.-Nr.	<a href="#">7940006085</a>
Art	CB 1000/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520343
VPE	500 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E317499

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch
Höhe	1000 mm	Höhe (inch)	39.37 inch
Breite	12.5 mm	Breite (inch)	0.4921 inch
Nettogewicht	24.3 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...85 °C
--------------------------	-------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Installationsmaterial

UV-beständig	Keine	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	302 mm	Werkstoff	Polyamid 66
Zugfestigkeit	1080 N	Bündeldurchmesser, max.	302 mm
Zugfestigkeit (Pound-force)	243 lbf	Bündeldurchmesser, min.	40 mm

### Wichtiger Hinweis

Produktthinweis	Anzahl der Beutel im Karton (Stück): 10 Anzahl der Artikel im Beutel (Stück): 50 Eine Liefereinheit entspricht einer Kartonmenge und es kann nur ein Vielfaches der Liefereinheit bestellt werden.
-----------------	--

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Zeichnungen**

