

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Wir bieten Gehäuselösungen für den Einsatz am Fahrzeug. Unsere Motoranschlusskästen für DC- und Dreiphasen- sowie AC-Antriebe garantieren auch bei hohen Strömen und Spannungen eine einwandfreie Funktion. Ihre platzsparende Bauform ermöglicht eine flexible Nutzung des Installationsraumes und aufgrund der Strombelastbarkeit ist die Erwärmung gering, was zu einer höheren Lebensdauer führt. Darüber hinaus gewährleisten unsere Gangway- Anschlusskästen die Verteilung der Versorgungsspannung in Zuggarnituren und bieten einen robusten und sicheren Schutz für die Stromversorgung von Zügen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Gehäuse, gerade, Höhe: 350 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), lackiert, tief schwarz
Best.-Nr.	8000080479
Art	KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV
GTIN (EAN)	4064675598756
VPE	1 ST

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	150 mm
Höhe	350 mm
Breite	260 mm
Nettogewicht	20118.51 g

Tiefe (inch)	5.9055 inch
Höhe (inch)	13.7795 inch
Breite (inch)	10.2362 inch

Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...135 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstärke Deckel	1.5 mm	Materialstärke Flansch	3 mm
Materialstärke Gehäuse	1.5 mm	Materialstärke	1.5 mm
Silikone	Ja	Betriebstemperatur, max.	135 °C
Betriebstemperatur, min.	-60 °C	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckelbefestigung	M6 Sechskantschlitzschrauben SW10	Normen	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Oberfläche	lackiert	Schlagfestigkeit	10 J Standardversion
Schutzart	IP66, IP67	Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (304)
Dichtungsmaterial	Silikon	Dichtungsmaterial Deckel	Silikon (Deckel + Flansche)
Dichtungsmaterial Flanschplatte	Silikon (Deckel + Flansche)	Schutzart (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flanschplatten	unten, oben	Flanschplatte	Ja
Einsatzgebiete	Transportwesen		

Bestückung horizontal

HV 4000	1x3	Sicherungshalter verfügbar	Nein
---------	-----	----------------------------	------

Bestückung vertikal

Sicherungshalter verfügbar	Nein
----------------------------	------

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Oberfläche	lackiert
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (304)		

Allgemeine Daten

Farbe	tiefschwarz	Schutzart	IP66, IP67
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9005		

Gehäuse

Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (304)
Bohrungen Seite A	keine
Bohrungen Seite B	keine
Referenzprodukt	Cardinality Reference

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Standard-Merkmale**

Ausführung	gerade
------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		