


POK COPL 081106 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, mit Funktionserde-Anschluss, Höhe: 36.87 mm, Breite: 129.61 mm, Tiefe: 0.75 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt
Best.-Nr.	8000191930
Art	POK COPL 081106 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099423
VPE	5 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.75 mm	Tiefe (inch)	0.0295 inch
Höhe	36.87 mm	Höhe (inch)	1.4516 inch
Breite	129.61 mm	Breite (inch)	5.1027 inch
Nettogewicht	23.4 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Allgemeine Angaben

Materialstärke	0.75 mm	Werkstoff	Stahlblech verzinkt
----------------	---------	-----------	---------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		