Datenblatt

# MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adapter für die Migration – SLC500.
Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von SLC500-Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 8000204320 |
| Art | MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW |
| GTIN (EAN) | 4069165223804 |
| VPE | ST |

# MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiefe | 86 mm | Tiefe (inch) | 3.3858 inch |
| Höhe | 107 mm | Höhe (inch) | 4.2126 inch |
| Breite | 34.3 mm | Breite (inch) | 1.3504 inch |
| Nettogewicht | 1000 g | | |

### Temperaturen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -20...70 °C | Betriebstemperatur | -20...50 °C |

### Bemessungsdaten UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur UL, max. | 70 °C | Betriebstemperatur (UL), min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur (UL), max. | 50 °C | Lagertemperatur UL, min. | -20 °C |
| Nennspannung UN | 250 V | | |

### Anschluss Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss (Feldseite) | Allen Bradley 18-pole RTB | Anschluss zu PLC | Neue SPS-Reihenklemme oder festverdrahtet |

### Anschluss Daten

| | |
|---|---|
| Anschluss (Feldseite) | Allen Bradley 18-pole RTB |

### Bemessungsdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | 250 V | Strom pro Kanal, max. | 4.5 A |

### Isolationskoordinaten (EN50178)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V | Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 | Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs) (Standard 1) | 2.5 kV |
| Isolationsprüfspannung (AC) (Standard 1) | 1.8 kV | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |