


PV 212SXFXCXXVXO1TA1PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Intelligentes Produkt im kompakten Design
 PV Retrofit Monitoringboxen ermöglichen das Erfassen von daten auf String ebene an bestehenden PV DC Generatoranschlusskästen ohne Überwachungsfunktion. Und dies ohne zusätzliche Gräben auszuheben oder neue Kabel verlegen zu müssen.
 Die integrierte Leistungsüberwachung durch das Solar SMS Monitoringsystem ermöglicht die optimale Überwachung der PV-Anlage, um die maximale Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.
 Zusätzlich erfüllen PV Monitoringboxen die Anforderungen der IEC/EN 61439-2:2020 um eine hohe Zuverlässigkeit der gelieferten Einheiten zu gewährleisten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, 1500 V, WM4C, für Wandmontage, Horizontal, Digitalsignale, Überwachungsbau- steine, Stromüberwachung, Spannungsüberwa- chung, Temperaturüberwachung, 12 Kanal
Best.-Nr.	8000135048
Art	PV 212SXFXCXXVXO1TA1PA15LWW
GTIN (EAN)	4099986000421
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	210 mm	Tiefe (inch)	8.2677 inch
Höhe	302 mm	Höhe (inch)	11.8897 inch
Breite	558 mm	Breite (inch)	21.9685 inch
Nettogewicht	8000 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -20 °C...45 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6a, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Ausgänge DC

Anschluss DC-Ausgangsleitung	WM4 C Feldsteckverbinder	Anschlussart DC-Ausgangsleitung	WM4 C Feldsteckverbinder
Anzahl Ausgänge DC	12		

Eingänge DC

Absicherung	Nein	Anzahl Eingänge DC	12
Anschluss DC-Eingangsleitung (-)	WM4 C Feldsteckverbinder	Anschluss DC-Eingangsleitung (+)	WM4 C Feldsteckverbinder
Sicherungsart	weder Sicherungseinsatz noch -halter	Art der Sicherung	weder Sicherungseinsatz noch -halter

Elektrische Eigenschaften DC

Bemessungsspannung 1500 V

Gehäuse

Montageart Wandmontage Schutzart IP65

Normen und Standards

Normen IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020

Technische Daten**Strangüberwachung DC**

Versorgung	Autark	Überwachungsfunktion	Solar SMS, Ausgangsspannung, -strom, Temperatur
Spannungsüberwachung	Solar SMS	Temperaturüberwachung	Solar SMS
Stromüberwachung	Solar SMS		

Gewährleistung

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 212SXFXCXXVXO1TA1PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

