Datenblatt

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die MiBridge-Lösung.
Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von alten SPS-Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000182746
Art	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
VPE	1 ST

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25.06 mm	Tiefe (inch)	0.9866 inch
Höhe	285 mm	Höhe (inch)	11.2204 inch
Breite	24.7 mm	Breite (inch)	0.9724 inch
Nettogewicht	76 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	95 %, keine Betauung		

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	230 V	Strom pro Kanal, max.	5 A
Betriebsstrom Gesamt	60 A		

Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	300 V	Überspannungskategorie	II
Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs) (Standard 4)	2.5 kV		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		