

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild





Abbildung ähnlich

- Montiertes Kit bestehend aus Relais, Sockel und Haltebügel
- 100 % funktionsgeprüft
- 100 % Kontrolle der Spannungsfestigkeit Eingang – Ausgang
- 2 CO Kontakte
- Optional: Prüftaste mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
- Hell leuchtende Status-LED (AC-Spule: rot / DC-Spule: grün)
- Spulenkennzeichnung (AC rot / DC blau)

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja |
| Best.-Nr.          | <a href="#">8921110000</a>                                                                                                                          |
| Art                | RCMKITP-I 230VAC 2CO LD                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)         | 4032248692323                                                                                                                                       |
| VPE                | 10 ST                                                                                                                                               |
| Lieferstatus       | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                                                                                                  |
| Lieferbar bis      | 2025-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                                           |
| Produktalternative | <a href="#">CRMKIT P 230VAC 2CO L/PB</a>                                                                                                            |

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 78.3 mm | Tiefe (inch)  | 3.0827 inch |
| Höhe         | 98 mm   | Höhe (inch)   | 3.8583 inch |
| Breite       | 28 mm   | Breite (inch) | 1.1024 inch |
| Nettogewicht | 87.6 g  |               |             |

## Temperaturen

|                    |                |                     |                                             |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Lagertemperatur    | -40 °C...70 °C | Umgebungstemperatur | -40 °C...70 °C                              |
| Betriebstemperatur |                | Feuchtigkeit        | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Steuerseite

|                    |          |                  |                |
|--------------------|----------|------------------|----------------|
| Nennsteuerspannung | 230 V AC | Nennstrom AC     | 5.7 mA         |
| Nennleistung       | 1.31 VA  | Spulenwiderstand | 19465 Ω ± 15 % |
| Statusanzeige      | LED rot  |                  |                |

## Lastseite

|                                  |                                                                    |                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nennschaltspannung               | 240 V AC                                                           | Dauerstrom                       | 12 A                                       |
| max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0.1 Hz                                                             | Schaltspannung AC, max.          | 250 V                                      |
| Einschaltstrom                   | 24 A / 20 ms                                                       | Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 3000 VA                                    |
| Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 288 W @ 24 V                                                       | Einschaltverzögerung             | ≤ 15 ms                                    |
| Ausschaltverzögerung             | ≤ 10 ms                                                            | Kontaktausführung                | 2 CO contact (AgNi)                        |
| Mechanische Lebensdauer          | AC-Spule 20 x 106<br>Schaltungen, DC-Spule 30<br>x 106 Schaltungen | min. Schaltleistung              | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12<br>V, 100 mA @ 5 V |

## Allgemeine Daten

|                          |                                              |                                    |    |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----|
| Tragschiene              | TS 35                                        | Prüftaste vorhanden                | Ja |
| Ausführung der Prüftaste | einrastbare Prüftaste,<br>tastende Prüftaste | Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja |
| Farbe                    | schwarz                                      |                                    |    |

## Isolationskoordination

|                                                    |                    |                                                |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsspannung                                 | 250 V              | Verschmutzungsgrad                             | 2                  |
| Überspannungskategorie                             | III                | Isolierstoffgruppe                             | IIIa               |
| Kriech- und Luftstrecke Steuerseite -<br>Lastseite | ≥ 4 mm             | Spannungsfestigkeit Steuerseite -<br>Lastseite | 2,5 kVeff / 1 Min. |
| Spannungsfestigkeit benachbarte<br>Kontakte        | 2,5 kVeff / 1 Min. | Spannungsfestigkeit offener Kontakt            | 1,2 kVeff / 1 min  |

Erstellungs-Datum 20.02.2026 07:02:04 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                  |                  |           |      |
|------------------|------------------|-----------|------|
| Stehstoßspannung | 5 kV (1,2/50 µs) | Schutzart | IP20 |
|------------------|------------------|-----------|------|

## Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

|                               |                                    |                               |                           |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Entsprechendes RIM-Modul      | <a href="#">RIM-I 3 110/230VUC</a> | zugehöriges Relais            | <a href="#">RCM270730</a> |
| zugehöriger Sockel            | <a href="#">SCM-I 2CO P</a>        | Zertifikat-Nr. (CSA) Relais   | 249409-2426937            |
| Zertifikat-Nr. (CSA) Sockel   | 249409-2295474                     | Zertifikat-Nr. (DNV)          | TAA000011A                |
| Zertifikat-Nr. (cURus) Relais | E522350                            | Zertifikat-Nr. (cURus) Sockel | E223759                   |

## Anschlussdaten


|                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiteranschlusstechnik                                                            | PUSH IN              | Abisolierlänge Bemessungsanschluss                                                | 12 mm                |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss                                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Klemmbereich, min.                                                                | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                                                                | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)                                 | AWG 16               |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)                                | AWG 16               | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH (DIN 46228-1), min.                    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH (DIN 46228-1), max.                    | 1 mm <sup>2</sup>    | Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm         |

## Klassifikationen


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Zeichnungen

### Schaltbild




### Diagramm




Lastgrenzkurve DC Ohmsche Last

### Diagramm



Deratingkurve Relais in Kombination mit Sockel

### Diagramm



Betriebsspannungsbereich AC


## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Diagramm




Elektrische Lebensdauer 250 V AC  
resistive load 250 V AC ohmsche Last


### Maßbild




### Correct handling PUSH IN connection



### Wrong handling PUSH IN connection



## Recommended screwdriver




## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Querverbindung für Buchse mit PUSH IN-Anschluss



Querverbindung für die Sockel aus der RIDERSERIES RCM

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | SCM-I QV P                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8870850000</a> | RIDERSERIES RCM, Querverbinder |
| GTIN (EAN) | 4032248631698              |                                |
| VPE        | 10 ST                      |                                |

### Schutzmodul



Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Optional mit Freilaufdiode, Schutzvaristor, Bürde oder mit RC-Filter

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Art        | RIM-I 1 6/230V             | Ausführung                                                    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...230 V DC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | Steckanschluss                                                |
| VPE        | 10 ST                      |                                                               |
| Art        | RIM-I 1 R 110/230V         | Ausführung                                                    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8870830000</a> | RIDERSERIES, Bürde, Nennsteuerspannung: 110...230 V UC,       |
| GTIN (EAN) | 4032248631674              | Steckanschluss                                                |
| VPE        | 10 ST                      |                                                               |

### LED



Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Wahlweise mit grüner oder roter LED
- für UC Versorgungsspannung

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | RIM-I 3 110/230VUC         | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869650000</a> | RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614592              | Steckanschluss                                              |
| VPE        | 10 ST                      |                                                             |
| Art        | RIM-I 3 110/230VUC GN      | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869660000</a> | RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614721              | Steckanschluss                                              |
| VPE        | 10 ST                      |                                                             |

### Schutzmodul



Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Optional mit Freilaufdiode, Schutzvaristor, Bürde oder mit RC-Filter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | RIM-I 3 110/230VAC RC      | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869790000</a> | RIDERSERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248606337              | Steckanschluss                                              |
| VPE        | 10 ST                      |                                                             |

### Schutzvaristor



Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- mit Schutzvaristor
- für UC Versorgungsspannung

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art        | RIM-I 4 230VUC VAR         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869750000</a> | RIDERSERIES, Schutzvaristor, Nennsteuerspannung: 230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248606368              | Steckanschluss                                             |
| VPE        | 10 ST                      |                                                            |

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schutzmodul



Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Optional mit Freilaufdiode, Schutzvaristor, Bürde oder mit RC-Filter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art        | RIM-I 3 230VAC RC          | Ausführung                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1172210000</a> | RIDERSERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung: 230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248964420              | Steckanschluss                                        |
| VPE        | 10 ST                      |                                                       |

### Haltebügel



Haltebügel für die Relais in der RIDERSERIES RCM.

- Metall- und Kunststoff-Haltebügel

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | SCM-I CLIP M               | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869450000</a> | RIDERSERIES RCM, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 4032248614301              |                             |
| VPE        | 10 ST                      |                             |
| Art        | SCM-I CLIP P               | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869440000</a> | RIDERSERIES RCM, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 4032248614295              |                             |
| VPE        | 10 ST                      |                             |


## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | ESG 6/17 K MC NE WS        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880120000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478804              |                                                                 |
| VPE        | 200 ST                     |                                                                 |
| Art        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              |                                                                 |
| VPE        | 200 ST                     |                                                                 |
| Art        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                                                 |
| VPE        | 200 ST                     |                                                                 |
| Art        | ESG 6/17 K MC NE GE        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880110000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478798              |                                                                 |
| VPE        | 200 ST                     |                                                                 |

### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749610000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |

## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS 0.6X3.5X100           | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749810000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749340000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |

## ESG 6/15



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Art        | ESG 6/15 MM WS             | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                                       |
| VPE        | 3000 ST                    |                                       |

## ESG 6/17



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Art        | ESG 6/17 MM WS             | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                                       |
| VPE        | 3000 ST                    |                                       |


## RCMKITP-I 230VAC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Blank



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art        | ESG 9/26 SCM-H MC NE WS    | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2558330000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4050118569049              |                                                            |
| VPE        | 80 ST                      |                                                            |