

**MEHA KP GN M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Messersatz
Best.-Nr.	<a href="#">9003620000</a>
Art	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190130527
VPE	1 ST

**MEHA KP GN M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm
Höhe	11.5 mm
Breite	26 mm
Länge	26 mm
Nettogewicht	3.68 g

Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe (inch)	0.4528 inch
Breite (inch)	1.0236 inch
Länge (inch)	1.0236 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Messersatz für Mini-Duro-Stripax bis AWG20 für PTFE
---------------------	---

**Abisolierwerkzeuge**

Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen	Leiterdurchmesser, max.	0.8 mm
Leiterdurchmesser, min.	0.55 mm	Abisolierlänge, max.	7 mm
Abisolierlänge, min.	3 mm	Farbe	grün

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		