



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9028320000</a>                 |
| Art        | H1,0/16 GE SV                              |
| GTIN (EAN) | 4008190902087                              |
| VPE        | 500 ST                                     |
| Verpackung | Mehrfachbeutel                             |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.12 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

|                     |                                               |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb | Ausführung | Standard |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                |                   |                                      |             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1.4 mm            | Kontaktflächenlänge (L2)             | 10 mm       |
| Kragendurchmesser (D2)         | 3 mm              | Kunststoffkragendicke (S2)           | 0.25 mm     |
| L1 in mm                       | 16.00 mm          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17      |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0.15 mm           | Abisolierlänge                       | 12 mm       |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 1 mm <sup>2</sup> | Farbcode                             | Weidmueller |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Zeichnungen

### Zeichnung

