

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Diagonal-cutting pliers
Best.-Nr.	9046330000
Art	SE HD 180
GTIN (EAN)	4032248357635
VPE	1 ST

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	180 mm	Breite (inch)	7.0866 inch
Länge	180 mm	Länge (inch)	7.0866 inch
Nettogewicht	194 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Seitenschneider 180 mm lang	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--	------------	--------------------

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H)	3 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	3.8 mm
Leiterdurchmesser max. (P)	1.8 mm	Schneidenhärte	62 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Form (Seitenschneider)	Standard
Gesamtlänge	180 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		