

CA 100/6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	9203520000
Art	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	4032248554799
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	400 mm	Tiefe (inch)	15.748 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18.1102 inch
Breite	530 mm	Breite (inch)	20.8661 inch
Nettogewicht	49000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Abisolier/Crimppautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	Nur für 6,0-mm ² - Aderendhülse mit Kragen	Antrieb	elektropneumatisch
Taktzeit	ca. 1,5 s	Vercrimpung	Trapezform
Crimplänge	12 - 18 mm	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen, mit und ohne Kunststoffkragen
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		