

## SAIL-M12GM12W-5-0.1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 0.1 m, Stift, gerade – Buchse, 90°, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9457270010</a>                                                                                                                                            |
| Art        | SAIL-M12GM12W-5-0.1U                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4064675634386                                                                                                                                                         |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                                                                  |

## SAIL-M12GM12W-5-0.1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|             |          |
|-------------|----------|
| Zulassungen | CE; UKCA |
| ROHS        | Konform  |

## Abmessungen und Gewichte

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 15 g |
|--------------|------|

## Allgemeine Technische Daten

|                      |                             |                      |                                                  |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Codierung            | A-codiert                   | Anschlussgewinde     | M12 / M12                                        |
| Kontaktoberfläche    | vergoldet                   | LED                  | Nein                                             |
| Ausführung           | Stift, gerade – Buchse, 90° | Gehäusebasismaterial | PUR                                              |
| Isolationswiderstand | 108 Ω                       | Kontaktmaterial      | Kupferlegierung                                  |
| Nennspannung         | 60 V                        | Nennstrom            | 4 A                                              |
| Schlüsselweite       | 12 mm                       | Schutzart            | IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand |
| Steckzyklen          | ≥ 100                       | Verschmutzungsgrad   | 3                                                |
| Material Gewinding   | Zinkdruckguss               |                      |                                                  |

## Technische Daten Kabel

|                                   |                       |                                       |                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kabellänge                        | 0.1 m                 | Mantelfarbe                           | schwarz                                                     |
| Ölbeständigkeit                   | Yes                   | Schleppkettentauglichkeit             | Ja                                                          |
| Aderquerschnitt                   | 0.34 mm <sup>2</sup>  | Anzahl der Adern                      | 5                                                           |
| Geschirmt                         | Nein                  | Halogene                              | Nein                                                        |
| Isolation                         | PP                    | Beschleunigung                        | 5 m/s <sup>2</sup>                                          |
| Biegeradius min., bewegt          | 10 x Kabeldurchmesser | Biegeradius, min., fest verlegt       | 5 x Kabeldurchmesser                                        |
| Biegezyklen                       | 12 Mio.               | Flammwidrigkeit                       | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2 |
| Geschwindigkeit                   | 3.3 m/s               | Mantelmaterial                        | PUR                                                         |
| Konfigurierbare Kabellänge        | Nein                  | LABS-frei                             | Ja                                                          |
| Hydrolyse- und mikrobienbeständig | Ja                    | Mantel nach UL AWM style              | 20549 (80 °C / 300 V)                                       |
| Ader nach UL AWM style            | 10493 (80 °C / 300 V) | Hybridleitung                         | Nein                                                        |
| Strahlenvernetzt                  | Nein                  | Farbcodierung                         | braun, weiß, blau, schwarz, grau                            |
| Torsionsfestigkeit                | 180 °/m               | Temperaturbereich, fest verlegt       | -50...80 °C                                                 |
| Schweißperlenfest                 | Nein                  | Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio.                                                    |
| Temperaturbereich, bewegt         | -25...60 °C           | Torsionslänge                         | 1 m                                                         |
| Polzahl                           | 5                     |                                       |                                                             |

## Allgemeine Standards

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

## Elektrische Eigenschaften

|                      |       |              |      |
|----------------------|-------|--------------|------|
| Isolationswiderstand | 108 Ω | Nennspannung | 60 V |
|----------------------|-------|--------------|------|

## Normen

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

**SAIL-M12GM12W-5-0.1U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Stecker links**

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker links | M12, A-codiert, Polzahl:<br>5, Stiftkontakt, gerade,<br>Stecker, ungeschirmt |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Stecker rechts**

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker rechts | M12, A-codiert, Polzahl: 5,<br>Buchsenkontakt, gewinkelt<br>0°, Stecker, ungeschirmt |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |