


H1,0/12D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot |
| Best.-Nr. | 9019070000 |
| Art | H1,0/12D R |
| GTIN (EAN) | 4008 190029074 |
| VPE | 500 ST |
| Verpackung | lose |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.08 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot | Ausführung | Standard |
|---------------------|--|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1.4 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 6 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 3 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 12.00 mm | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0.15 mm | Militärische Bezeichnung | T 20A 008 A |
| Abisolierlänge | 8 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² |
| Farbcode | DIN | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Zeichnung

