


**H1,0/22DS R ZH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Einführtrichter aus Polyprophylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">9036330000</a>
Art	H1,0/22DS R ZH
GTIN (EAN)	4032248338566
VPE	500 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.18 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Zwillingss-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwillingss-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	-------------------------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	2 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	14 mm
Kragenbreite (B)	3.2 mm	Kragenhöhe (A)	5.8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	22.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**