

CUTTER 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cutting tool for one-hand operation
Best.-Nr.	9040130000
Art	CUTTER 8
GTIN (EAN)	4008190467081
VPE	1 ST

CUTTER 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	65.5 mm	Höhe (inch)	2.5787 inch
Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Nettogewicht	168 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelschneider bis 8 mm Kabeldurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - eindräftig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindräftig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - mehrdräftig, max.	16 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	8 mm	Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø	8 mm
Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG)	6 AWG
Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø	8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		