

LSP 4L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1153
Best.-Nr.	9205050000
Art	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-02-21T00:00:00+01:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1.8898 inch
Höhe	37 mm	Höhe (inch)	1.4567 inch
Breite	231 mm	Breite (inch)	9.0945 inch
Nettogewicht	173.5 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer bis 690V

Mess- und Prüfgeräte

Messkreiskategorie	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	Nennspannung, max.	690 V AC/DC
Nennspannung, min.	12 V AC/DC	Spannungsmessbereich/AC	12-690 V
Spannungsmessbereich/DC	690 V	Arbeitstemperatur, max.	45 °C
Arbeitstemperatur, min.	-15 °C	Frequenzbereich, max.	500 Hz
Frequenzbereich, min.	0 Hz	Anzeige	digital
Schutzart	IP65	Durchgangsprüfung	Ja
Spitzenspannungsfestigkeit	8 kV	geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		