

SAIL-VSB-0.3U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED angezeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor-Aktor-Leitung, Polzahl: 3, 0,5 m, LED: Nein, Geschirmt:
Best.-Nr.	9457930030
Art	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2027-02-28T00:00:00+01:00

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen	CE; UKCA
ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	30 g
--------------	------

Allgemeine Technische Daten

LED	Nein
-----	------

Technische Daten Kabel

Kabellänge	0.5 m	Mantelfarbe	schwarz
Beschleunigung	5 m/s ²	Biegeradius min., bewegt	10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt	5 x Kabeldurchmesser	Biegezyklen	2 Mio
Geschwindigkeit	200 m/s	Mantelmaterial	PUR
Strahlenvernetzt	Nein	Farbcodierung	braun, blau, grün / gelb
Polzahl	3	Außendurchmesser	4.6 mm ± 0.2 mm

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Zeichnungen

Maßzeichnung



Polbild



Schaltbild

